

# PEARL

## Presse-Information

### [newgen medicals Akku-HdO-Hörverstärker HV-633 mit zwei Klangkulissen-Modi, 33 dB](#)

#### **Gutes Hören mit hohem Komfort genießen - fast unsichtbar hinter dem Ohr**

Wieder aktiv am Leben teilnehmen: Egal ob Gespräch, Fernsehprogramm oder Alltagsgeräusche - jetzt hört man alle Töne und Klänge des Lebens klar und deutlich!

Ideal für Gespräche: Die Frequenz-Verstärkung des [Hörverstärkers](#) von [newgen medicals](#) ist optimal an das Hervorheben von Stimmen angepasst. So genießt man eine hohe Hörqualität ohne störende Nebengeräusche - bei einer Verstärkung von 33 dB.

Perfekt angepasst für jeden Einsatz: Per Schalter lässt sich die Verstärkungs-Leistung auf die jeweilige Klang-Umgebung einstellen. Ob es leise zugeht wie in einer Bibliothek oder laut wie bei einem Gespräch im Straßenverkehr - der HdO-Hörverstärker bietet stets adäquaten Hörkomfort.

Für jedes Ohr geeignet: Der Hörverstärker passt sich perfekt an die Ohr-Konturen an: dank drei Ohrpass-Stücken in verschiedenen Größen und der flexiblen Schallschläuche. So genießt man zum Hörkomfort auch hohen Tragekomfort!

Überall einfach aufladen: Der Hörverstärker verfügt über einen Micro-USB-Ladeport. So lädt man den Akku überall ganz bequem auf - per Netzteil, am Computer oder mit einer Powerbank.

- Akku-HdO-Hörverstärker HV-633
- **Klein und komfortabel hinter dem Ohr:** Fast unsichtbar zu tragen!
- **Individueller Tragekomfort:** Ohrpass-Stücke in 3 Größen
- **Anpassbare Verstärkungs-Leistung** für laute und leise Umgebung
- **Verstärkungsleistung:**  $\geq 33$  dB
- Frequenzgang: 200 - 5.000 Hz, optimal an die Hervorhebung von Stimmen ohne störende Nebengeräusche angepasst
- Maximale Lautstärke: 130 +/- 5 dB
- Eingangs-Lautstärke:  $\leq 32$  dB
- Lautstärke einstellbar
- Multifunktions-Schalter zum Ein-/Ausschalten und Einstellen der Verstärkungs-Leistung, mit integrierter Lade-LED
- Praktisches Klapp-Etui: zur sicheren Aufbewahrung, z.B. auch auf Reisen
- Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 30 mAh für bis zu 25 Stunden Laufzeit, aufladbar per Micro-USB
- Maße: 25 x 16 x 9 mm, Gewicht: 4 g
- Akku-Hörverstärker inklusive 3 Ohrpass-Stücken, 2 Schallschläuchen, USB-Ladekabel, Aufbewahrungs-Etui und deutscher Anleitung

**Preis: 69,90 EUR** statt empfohlenem Herstellerpreis von 179,90 EUR

Bestell-Nr. NX-8762-625

**Produktlink:** <http://www.pearl.de/a-NX8762-5250.shtml>

# Presse-Information

## Bilderlinks:

[http://www.pearl.de/Presse/NX-8762\\_1\\_newgen\\_medicals\\_Akku-HdO-Hoerverstaerker\\_HV-633\\_mit\\_zwei\\_Klangkulissen-Modi\\_33\\_dB.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-8762_1_newgen_medicals_Akku-HdO-Hoerverstaerker_HV-633_mit_zwei_Klangkulissen-Modi_33_dB.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-8762\\_2\\_newgen\\_medicals\\_Akku-HdO-Hoerverstaerker\\_HV-633\\_mit\\_zwei\\_Klangkulissen-Modi\\_33\\_dB.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-8762_2_newgen_medicals_Akku-HdO-Hoerverstaerker_HV-633_mit_zwei_Klangkulissen-Modi_33_dB.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-8762\\_3\\_newgen\\_medicals\\_Akku-HdO-Hoerverstaerker\\_HV-633\\_mit\\_zwei\\_Klangkulissen-Modi\\_33\\_dB.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-8762_3_newgen_medicals_Akku-HdO-Hoerverstaerker_HV-633_mit_zwei_Klangkulissen-Modi_33_dB.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-8762\\_4\\_newgen\\_medicals\\_Akku-HdO-Hoerverstaerker\\_HV-633\\_mit\\_zwei\\_Klangkulissen-Modi\\_33\\_dB.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-8762_4_newgen_medicals_Akku-HdO-Hoerverstaerker_HV-633_mit_zwei_Klangkulissen-Modi_33_dB.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-8762\\_5\\_newgen\\_medicals\\_Akku-HdO-Hoerverstaerker\\_HV-633\\_mit\\_zwei\\_Klangkulissen-Modi\\_33\\_dB.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-8762_5_newgen_medicals_Akku-HdO-Hoerverstaerker_HV-633_mit_zwei_Klangkulissen-Modi_33_dB.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-8762\\_6\\_newgen\\_medicals\\_Akku-HdO-Hoerverstaerker\\_HV-633\\_mit\\_zwei\\_Klangkulissen-Modi\\_33\\_dB.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-8762_6_newgen_medicals_Akku-HdO-Hoerverstaerker_HV-633_mit_zwei_Klangkulissen-Modi_33_dB.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-8762\\_7\\_newgen\\_medicals\\_Akku-HdO-Hoerverstaerker\\_HV-633\\_mit\\_zwei\\_Klangkulissen-Modi\\_33\\_dB.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-8762_7_newgen_medicals_Akku-HdO-Hoerverstaerker_HV-633_mit_zwei_Klangkulissen-Modi_33_dB.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-8762\\_8\\_newgen\\_medicals\\_Akku-HdO-Hoerverstaerker\\_HV-633\\_mit\\_zwei\\_Klangkulissen-Modi\\_33\\_dB.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-8762_8_newgen_medicals_Akku-HdO-Hoerverstaerker_HV-633_mit_zwei_Klangkulissen-Modi_33_dB.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-8762\\_9\\_newgen\\_medicals\\_Akku-HdO-Hoerverstaerker\\_HV-633\\_mit\\_zwei\\_Klangkulissen-Modi\\_33\\_dB.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-8762_9_newgen_medicals_Akku-HdO-Hoerverstaerker_HV-633_mit_zwei_Klangkulissen-Modi_33_dB.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-8762\\_10\\_newgen\\_medicals\\_Akku-HdO-Hoerverstaerker\\_HV-633\\_mit\\_zwei\\_Klangkulissen-Modi\\_33\\_dB.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-8762_10_newgen_medicals_Akku-HdO-Hoerverstaerker_HV-633_mit_zwei_Klangkulissen-Modi_33_dB.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-8762\\_11\\_newgen\\_medicals\\_Akku-HdO-Hoerverstaerker\\_HV-633\\_mit\\_zwei\\_Klangkulissen-Modi\\_33\\_dB.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-8762_11_newgen_medicals_Akku-HdO-Hoerverstaerker_HV-633_mit_zwei_Klangkulissen-Modi_33_dB.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-8762\\_12\\_newgen\\_medicals\\_Akku-HdO-Hoerverstaerker\\_HV-633\\_mit\\_zwei\\_Klangkulissen-Modi\\_33\\_dB.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-8762_12_newgen_medicals_Akku-HdO-Hoerverstaerker_HV-633_mit_zwei_Klangkulissen-Modi_33_dB.jpg)

## Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=FwwXVEUGYYU&feature=youtu.be&t=7m7s>

## PEARL bei Twitter:

<https://twitter.com/PEARLGmbH>

## PEARL auf Facebook:

<https://www.facebook.com/Pearl.GmbH>

PEARL auf Google+: <https://plus.google.com/+pearl/>

Unsere Pressemitteilungen finden Sie hier: <http://bit.ly/PEARL-Pressefach>

PEARL-Logo zum Download: <http://bit.ly/PEARL-Logo>

Bezugsquelle: PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, [www.pearl.de](http://www.pearl.de)